

**VBMT 110304, Nuance: HBT130****Données de commande**

N° commande	261252 HBT130
GTIN	4062406257606
Classe d'article	22D

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Brise-copeaux	MM
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HBT130
Revêtement	TiCN
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage