

**VBMT 160404, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	261188 HBT020
GTIN	4062406257590
Classe d'article	22D

**Description**

VBMT 160404 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PF

Prof. coupe  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 330 m/min

**Description technique**

Code ISO plaquette	VBMT 160404
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Brise-copeaux	PF
Nuance	HBT020
Revêtement	TiCN
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 330 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage