

**VBMT 160408, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	261259 HBT020
GTIN	4062406257651
Classe d'article	22D

Description

VBMT 160408 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f : 0,12 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 280 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Revêtement	TiCN
Brise-copeaux	PM
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 m/min
Nombre de changements/dents	2

Code ISO plaquette	VBMT 160408
Nuance	HBT020
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage