


**VBMT 160408, Nuance: HBT130**

**Données de commande**

N° commande	261259 HBT130
GTIN	4062406257644
Classe d'article	22D

**Description**

VBMT 160408 HBT130 Nuance: HBT130  
 Brise-copeaux: MM  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Avance f: 0,05 - 0,35 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 200 m/min

**Description technique**

Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 200 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm

Revêtement	TiCN
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Brise-copeaux	MM
Nuance	HBT130
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage