


VCMT 160404, Nuance: HBT020

Données de commande

N° commande	261388 HBT020
GTIN	4062406257699
Classe d'article	22D

Description

VCMT 160404 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PF

Prof. coupe a_p : 0,4 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 330 m/min

Description technique

Revêtement	TiCN
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	VCMT 160404
Prof. coupe a_p	0,4 - 1,5 mm
Nuance	HBT020
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 m/min

Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Brise-copeaux	PF
Application principale	P
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage