

Garant
Porte-outils à bride eco, droite, Carré / plaquette: 16/09mm

Données de commande

N° commande	250008 16/09
GTIN	4045197807991
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: DCLNR/L 1616H09

Plaquette adaptée: CN.. 09T3..

Largeur fonctionnelle L₄: 23 mm

Longueur de tête L₁: 27 mm

Longueur totale L: 100 mm

Sous-plaquette: 259033 7

Description technique

Code ISO porte-outils	DCLNR/L 1616H09
Sous-plaquette	259033 7
Taille plaquette	9 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	23 mm

Taille de queue	16 mm
Bride, vis, ressort	259036 12
Longueur de tête L ₁	27 mm
Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Longueur totale L	100 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 5
Série	Eco
Type d'utilisation	droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Bride complète Type 12	259036 12
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Sous-plaquette	259229
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis pour sous-plaquette Type 5	259027 5
Vis pour sous-plaquette	259616
Sous-plaquette Type 7	259033 7
Ensemble bride	259515