

Garant
Porte-outils à bride eco, droite, Carré / plaquette: 25/12mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 250008 25/12 |
| GTIN | 4045197808912 |
| Classe d'article | 21U |

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: DCLNR/L 2525M12

Plaquette adaptée: CN.. 1204..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 34 mm

Longueur totale L: 150 mm

Sous-plaquette: 259033 2

Description technique

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Bride, vis, ressort | 259036 8 |
| Taille plaquette | 12 mm |
| Largeur fonctionnelle L ₄ | 32 mm |
| Sous-plaquette | 259033 2 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Taille de queue | 25 mm |
| Longueur de tête L ₁ | 34 mm |
| Vis pour sous-plaquette | 259027 2 |
| Plaquette adaptée | CN.. 1204.. |
| Longueur totale L | 150 mm |
| Code ISO porte-outils | DCLNR/L 2525M12 |
| Série | Eco |
| Type d'utilisation | droite |
| Norme | DIN ISO 5610 |
| Arrosage interne | oui |
| Angle d'attaque κ | 95 degré |
| Utilisation | Dressage |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Vis pour sous-plaquette | 259612 |
| PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX10 | 674248 TX10 |
| Sous-plaquette | 259224 |
| Bride complète Type 8 | 259036 8 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659906 500 |
| Sous-plaquette Type 2 | 259033 2 |
| Ensemble bride | 259511 |
| Vis pour sous-plaquette Type 2 | 259027 2 |