


**VCMT 160408, Nuance: HBT020**

**Données de commande**

N° commande	261476 HBT020
GTIN	4062406257750
Classe d'article	22D

**Description**

VCMT 160408 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,12 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 280 m/min

**Description technique**

Revêtement	TiCN
Brise-copeaux	PM
Nuance	HBT020
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 280 m/min

Nombre de changements/dents	2
Application principale	P
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	VCMT 160408
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage