

Garant
Porte-outils à bride eco, droite, Carré / plaquette: 20/15mm

Données de commande

N° commande	250600 20/15
GTIN	4045197808967
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: DDJNR/L 2020K15

Plaquette adaptée: DN.. 1506..

Largeur fonctionnelle L₄: 25 mm

Longueur de tête L₁: 38 mm

Longueur totale L: 125 mm

Sous-plaquette: 259033 3

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 2
Taille plaquette	15 mm
Code ISO porte-outils	DDJNR/L 2020K15

Longueur totale L	125 mm
Bride, vis, ressort	259036 11
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Taille de queue	20 mm
Longueur de tête L ₁	38 mm
Sous-plaquette	259033 3
Série	Eco
Type d'utilisation	droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 3	259033 3
Vis pour sous-plaquette Type 2	259027 2
Vis pour sous-plaquette	259612
Sous-plaquette	259225