


**SNMX 120408, HUT25, Rayon: 4mm**

**Données de commande**

N° commande	251398 4
GTIN	4062406258313
Classe d'article	29W

**Description**
**Adapté(s) pour:**

Porte-outils PSSN. Par exemple, porte-outils à levier 251112 et 251113.

**Remarque(s):**

En cas d'utilisation de plaquettes avec un rayon  $\geq 3$  mm, l'assise doit être modifiée.

**Description technique**

Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 120 m/min
Application principale	P
Nombre de changements/dents	8
Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	30 - 80 m/min
Type d'outils	Carbure
Avance $f$	0,1 - 0,2 mm/tr
Application secondaire	M

Revêtement	non revêtu
Nuance	HUT25
Prof. coupe a <sub>p</sub>	4 mm
Code ISO plaquette	SNMX 1204
Attribut des noms de produit	HUT25
Type de produit	Plaquette pour tournage