



**Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7  
(mm/pouces): 6,7**



## Données de commande

N° commande	122630 6,7
GTIN	4045197053954
Classe d'article	12E

## Description

### Exécution:

**Ame renforcée et amincissement spécial** – avec arête de coupe transversale de **grande précision de centrage**.

**Les arêtes principales droites** avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des **copeaux courts**.

### Remarque(s):

Longueur des goujures  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.

Type **HB**: commander avec **122635**.

Type **HE**: commander avec **122640**.

**NOUVELLE GÉNÉRATION DISPONIBLE !**

**Produit plus récent recommandé : 122776.**

## Description technique

Longueur des goujures $L_c$	53 mm
Tolérance de queue	h6
Avance $f$ dans l'acier $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,18 mm/tr
Ø nom. $D_c$	6,7 mm
Nombre de dents $Z$	2
Tolérance Ø nominal	h7
Ø queue $D_s$	8 mm

Longueur totale L	91 mm
Norme	DIN 6537
Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub>	43 mm
Revêtement	TiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Exécution	6xD
Angle de pointe	140 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Semi-Standard	oui
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	240 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	110 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	65 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	S
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
Air	moyennement adaptée		

