

HOLEX**Lampe d'inspection sans fil à LED Avec col de cygne, Type: 460****Données de commande**

N° commande	081572 460
GTIN	4062406262020
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

Lampe d'inspection sans fil à LED compacte avec col de cygne et flexible robuste de 200 mm. Eclairage principal à intensité variable. Fonction d'éclairage ponctuel supplémentaire. Egalement utilisable comme lampe pour établi grâce au pied magnétique stable avec crochet de suspension intégré.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge et bloc d'alimentation.

Description technique

Ampoule	Module de LED
Indice de protection IP	IP 54
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie

Zone ATEX	aucune
Type de batterie	Lithium-ion
Flux lumineux	50 - 500 lm
Longueur totale	470 mm
Capacité de la batterie	2,6 Ah
Durée d'éclairage	2 - 22 h
Tension de la batterie	3,6 V
Nombre de batteries incluses	1
Poids	325 g
Type de produit	Lampes d'inspection