



Dispositif auxiliaire de soudage commutable, Type: QHCSS



Données de commande

N° commande	085957 QHCSS
GTIN	5012095618072
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

Maintien des pièces à des angles de 45° et 90°. Thermorésistant jusqu'à 180 °C. Idéal pour tubes ronds et carrés ainsi que pour les matériaux angulaires et plats.

Description technique

Longueur	111 mm
Résistance max. à la température	180 °C
Largeur	29 mm
Poids	0,7 kg
Force d'attraction	400 N
Hauteur	95 mm
Type de produit	Positionneurs magnétiques