

**Alésoir machine configurable, non revêtu, Ø nom. DC: 43mm****Données de commande**

N° commande	164180 43
GTIN	4062406264215
Classe d'article	120

Description**Exécution:****Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indication.**

Nombre de dents pair avec pas différentiel. L'alésage devient absolument concentrique et exempt de marques de vibrations. Le listel rode l'alésage et guide l'alésoir. Queue conique.

Utilisation:

Pour l'alésage de trous débouchants car les copeaux sont évacués dans le sens de l'avance. Convient également pour les trous borgnes en raison de l'entrée courte.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Pour **ajustement H7**, voir code art. 164000.

Description technique

Plage de Ø	42,51 - 43,05 mm
Taille cône morse CM	4
Longueur de col L ₁	215 mm
Longueur de coupe L _c	83 mm
Nombre de dents Z	12
Longueur totale L	336 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm ²	0,35 mm/tr
Ø nom. D _c	43 mm
Valeur indicative de surépaisseur d'alésage au Ø	0,3 - 0,5 mm

Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 208 B
Angle d'hélice	7-8 degré
Arrosage interne	non
Queue	Cône morse
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Emboutis Philips

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu.	adaptée	20 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	20 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	10 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	7 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	5 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	5 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	5 m/min	K
Cu	moyennement adaptée	13 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		