

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: QC/23****Données de commande**

N° commande	264835 QC/23
GTIN	4251414902619
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264890; 264894 et 264898.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: QC

Connexion porte-outils / tourelle: 20 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: SDQCL

Plaquette adaptée: DC.. 11T3..

Angle d'attaque: 107,5 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 26 mm

Déport L_3 : 15 mm

Description technique

Déport L_3	15 mm
--------------	-------

Systeme	QC
Longueur totale L	22 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SDQCL
Série	Master Mute
Ø pré-perçage min. D_{min}	26 mm
Vis pour plaquette	269023 2
Angle d'attaque	107,5 degré
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Connexion porte-outils / tourelle	20 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Vis de serrage Type 2	269023 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de serrage	269432
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500