

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: QC/20****Données de commande**

N° commande	264835 QC/20
GTIN	4251414902435
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264890; 264894 et 264898.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: QC

Connexion porte-outils / tourelle: 20 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: SCLCL

Plaquette adaptée: CC.. 09T3..

Angle d'attaque: 95 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 24 mm

Déport L_3 : 13 mm

Description technique

Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
-------------------	-------------

Code ISO Tête de coupe interchangeable	SCLCL
Vis pour plaquette	269023 2
Ø pré-perçage min. D_{\min}	24 mm
Longueur totale L	20 mm
Déport L_3	13 mm
Connexion porte-outils / tourelle	20 mm
Angle d'attaque	95 degré
Série	Master Mute
Système	QC
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vis de serrage Type 2	269023 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de serrage Type 3	269022 3
Vis de serrage	269406
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500