

**Garant****Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: QC/29****Données de commande**

N° commande	264835 QC/29
GTIN	4251414902794
Classe d'article	29D

**Description****Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264890; 264894 et 264898.

**Remarque(s):**

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: QC

Connexion porte-outils / tourelle: 20 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: STUCL

Plaquette adaptée: TC.. 16T3..

Angle d'attaque: 93 degré

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 26 mm

Déport  $L_3$ : 15 mm

**Description technique**

Longueur totale L	21 mm
-------------------	-------

Série	Master Mute
Vis pour plaquette	269023 2
Connexion porte-outils / tourelle	20 mm
Système	QC
Code ISO Tête de coupe interchangeable	STUCL
Angle d'attaque	93 degré
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	26 mm
Déport $L_3$	15 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

## Accessoires

Vis de serrage Type 2	269023 2
Vis de serrage	269432
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15