

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, droite, Système / type: QC/30****Données de commande**

N° commande	264834 QC/30
GTIN	4251414902947
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264890; 264894 et 264898.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: QC

Connexion porte-outils / tourelle: 20 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: SVUCR

Plaquette adaptée: VC.. 1103..

Angle d'attaque: 93 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 26 mm

Déport L_3 : 16 mm

Description technique

Code ISO Tête de coupe interchangeable	SVUCR
----------------------------------------	-------

Série	Master Mute
Système	QC
Longueur totale L	20 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Vis pour plaquette	269023 1
Déport L ₃	16 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	26 mm
Connexion porte-outils / tourelle	20 mm
Angle d'attaque	93 degré
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de serrage Type 1	269023 1
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	269413
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500