

**Garant**
**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: DM/48**

**Données de commande**

N° commande	264838 DM/48
GTIN	4251414902480
Classe d'article	29D

**Description**
**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

**Remarque(s):**

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: DM

Connexion porte-outils / tourelle: 40 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: SDUCR

Plaquette adaptée: DC.. 11T3..

Angle d'attaque: 93 degré

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 49 mm

Déport  $L_3$ : 27 mm

**Description technique**

Sous-plaquette	269007 1
----------------	----------

Angle d'attaque	93 degré
Déport L <sub>3</sub>	27 mm
Longueur totale L	32 mm
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Série	Master Mute
Vis pour sous-plaquette	269015 2
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	49 mm
Système	DM
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Vis pour plaquette	269023 3
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SDUCR
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vis de serrage	269433
Vis de serrage Type 3	269023 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500