

Garant
Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: DM/48

Données de commande

| | |
|------------------|--------------|
| N° commande | 264839 DM/48 |
| GTIN | |
| Classe d'article | 29D |

Description
Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

| | |
|--|-------------|
| Déport L_3 | 27 mm |
| Code ISO Tête de coupe interchangeable | SDUCL |
| Longueur totale L | 32 mm |
| Sous-plaquette | 269007 1 |
| Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. |
| Ø pré-perçage min. D_{min} | 49 mm |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Systeme | DM |
| Vis pour plaquette | 269023 3 |
| Vis pour sous-plaquette | 269015 2 |
| Connexion porte-outils / tourelle | 40 mm |
| Angle d'attaque | 93 degré |
| Série | Master Mute |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Tête de coupe |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Vis de serrage Type 3 | 269023 3 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659906 500 |
| PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |