


**HOLEX****Fraise carbure monobloc avec plus de brise-copeaux TPC, TiAlN, Ø f8 DC:  
12mm****Données de commande**

N° commande	GG3095 12
GTIN	4062406333959
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:**

Fraise hautes performances **spécialement conçue pour l'usinage TPC**, utilisation universelle. Ame renforcée.

**Résistance à la rupture par flexion optimisée** par utilisation de substrats à grains ultra-fins.

**Brise-copeaux pour un bris de copeaux contrôlé.**

**Comme 203095.**

**Remarque(s):**

$h_{max}$ : les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.

$a_{e,max} = 0,07 \times D$  pour l'usinage TPC.

**Description technique**

Angle d'hélice	40 degré
Longueur totale L	93 mm
Nombre de dents Z	5
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	45 mm

Épaisseur moyenne de copeau $h_{max}$ pour le fraisage TPC dans le Toolox 44 HRC	0,06 mm
Ø dents $D_c$	12 mm
Ø queue $D_s$	12 mm
Tolérance Ø nominal	f8
Ø de détalonnage $D_1$	11,8 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,24 mm
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HB
Longueur de coupe $L_c$	36 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Contenu	5
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	VHM
Norme	Norme usine
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	$0,07 \times D$
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	TPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraise à dresser

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	380 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	340 m/min	P

Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	300 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	230 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
TOOLOX 33	adaptée	60 m/min	H
TOOLOX 44	adaptée	40 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	Moyennement adapté	150 m/min	M
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	Moyennement adapté		
Air	adaptée		

## Accessoires

Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC Ø f8 DC  
12 mm

203095 12