

**Boule de nettoyage, Ø bille / Type: 60V****Données de commande**

N° commande	358971 60V
GTIN	4020772017590
Classe d'article	38L

**Description****Exécution:**

Pour mandrins à pinces ou Weldon (Ø serrage 16 mm). Montage dans la broche de machines CNC. Pour le nettoyage automatique. Modèle vertical.

**Avantage(s):**

- **Nettoyage en profondeur de l'intérieur de la machine.**
- **Réduction du temps de nettoyage.**
- **Zone de travail de 360°.**

**Fonctionnement:**

La rotation de la boule et le mouvement de la broche permettent d'assurer un nettoyage optimal de l'intérieur d'une machine CNC. Le lubrifiant amené via la broche sert de liquide de nettoyage.

**Description technique**

Vitesse de rotation	100 min <sup>-1</sup>
Exécution	vertical
Longueur L	110 mm
Ø queue	16 mm
Nombre de sorties	14 pc,
Pression	5 - 120 bar

Type de produit

Boule de nettoyage