

Garant**Fraise grande avance GARANT Power Q Double, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 42/4mm****Données de commande**

N° commande	213004 42/4
GTIN	4062406266691
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Système d'outil avec **logement de plaquette extrêmement stable** pour un **travail en toute sécurité**. Les **géométries d'outil à réduction de l'effort de coupe** contribuent largement à **décharger la broche principale**.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,8** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

En cas d'utilisation de rallonges, toujours travailler avec l'arrosage interne.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	47 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{min}$	74 mm
\varnothing dents D_c	42 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{max}$	82 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
$\varnothing D_3$	32 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	1,16 degré

Série	Power Q
Perçage par interpolation a_p	1,2 mm
Arrosage interne	oui
Nombre de dents Z	4
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	29,55 mm
Plaquette adaptée	XOMU094812
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Filetage attachement M	M16
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm	211750 2,8
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 7	219799 7