

Garant**Fraise grande avance GARANT Power Q Double, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 25/2mm****Données de commande**

N° commande	213000 25/2
GTIN	4062406266349
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Système d'outil avec **logement de plaquette extrêmement stable** pour un **travail en toute sécurité**. Les **géométries d'outil à réduction de l'effort de coupe** contribuent largement à **décharger la broche principale**.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,8** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	95 mm
Ø queue D_s h6	25 mm
Arrosage interne	oui
Nombre de dents Z	2
Angle de plongée oblique α_{max}	2,74 degré
Plaquette adaptée	XOMU094812
Perçage par interpolation a_p	1,2 mm
Longueur de col L_1	39 mm

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	48 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Angle d'attaque κ	15 degré
Série	Power Q
\varnothing dents D_c	25 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	12,55 mm
Type de queue	Queue Weldon
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 7	219799 7