

Garant

Fraise grande avance GARANT Power Q Double, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 50/5mm



Données de commande

N° commande	213006 50/5
GTIN	4062406266745
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Système d'outil avec **logement de plaquette extrêmement stable** pour un **travail en toute sécurité**. Les **géométries d'outil à réduction de l'effort de coupe** contribuent largement à **décharger la broche principale**.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,8** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	50 mm
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø D_{min}	90 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	37,55 mm
Nombre de dents Z	5

Angle d'attaque κ	15 degré
Ø fixation	22 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,92 degré
Perçage par interpolation a_p	1,2 mm
Série	Power Q
Plaquette adaptée	XOMU094812
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	98 mm
Ø D_3	40 mm
Ø dents D_c	50 mm
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 7	219799 7
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP