

Garant

Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM, TiN, MF: 16X1,5



Données de commande

N° commande	139265 16X1,5
GTIN	4045197509574
Classe d'article	11H

Description

Exécution:

DIN 2174 (≈ DIN 374). **Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.**

La **forme polygonale novatrice** permet un vaste éventail d'utilisations. La **structure de couche multifonction** atteint une **durée de vie maximale**, même pour les **matériaux très résistants**.

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 1,5 mm

Longueur totale L: 100 mm

Ø queue D_s: 12 mm

Carré corps □: 9 mm

Ø perçage avec valeur indicative: 15,35 mm

Description technique

Filetage Ø	16 mm
Nombre de goujures	6
Nombre de dents Z	6
Ø queue D _s	12 mm
Carré corps □	9 mm
Longueur totale L	100 mm
Ø perçage avec valeur indicative	15,35 mm
Profondeur de filetage	48 mm

Pas de filetage	1,5 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Taille de filetage	M16×1,5
Revêtement	TiN
Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E PM
Norme	DIN 2174
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	à droite
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Tarauts à refouler