

Garant**Fraise grande avance GARANT Power Q Double, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 32/3mm****Données de commande**

N° commande	213004 32/3
GTIN	4062406266660
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Système d'outil avec **logement de plaquette extrêmement stable** pour un **travail en toute sécurité**. Les **géométries d'outil à réduction de l'effort de coupe** contribuent largement à **décharger la broche principale**.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,8** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

En cas d'utilisation de rallonges, toujours travailler avec l'arrosage interne.

Description technique

Nombre de dents Z	3
Filetage attachement M	M16
Perçage par interpolation Ø D _{max}	62 mm
Arrosage interne	oui
Longueur totale L _{tot}	47 mm
Ø D ₂	29 mm
Perçage par interpolation a _p	1,2 mm

Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	19,55 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	54 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Plaquette adaptée	XOMU094812
Angle de plongée oblique α_{\max}	1,76 degré
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Série	Power Q
\varnothing dents D_c	32 mm
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm	211750 2,8
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 7	219799 7