



Chanfreineuse sans fil utilisation manuelle, Type: AKFH18-5



Données de commande

N° commande	078124 AKFH18-5
GTIN	
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Pour la réalisation de chanfreins et d'arrondis sur des matériaux plats, des tôles et des récipients, pour la réalisation de bords intérieurs et extérieurs, de contours et pour arrondir les perçages. Puissante fraise à chanfreiner sans fil pour une préparation optimale des revêtements suivants pour un travail flexible en atelier et sur chantier. Affleureuse sans fil jusqu'à 5 mm.

Livraison:

1 machine avec tête de fraisage à 45° (sans galet de guidage, sans plaquettes), 3 vis de serrage, 1 pâte de cuivre, 1 clé à 6 pans creux 4 mm, 1 tournevis Torx TX 15, 1 valise en plastique.

Remarque(s):

Accessoires nécessaires disponibles dans notre eShop à partir des codes art. 078136 – 078138. Kits de base batterie adaptés, voir code art. 073832 réf. 9260431501.

Description technique

Référence fabricant	AKFH 18-5 Select
Poids	3 kg
Angle de chanfrein	45 degré
Nombre de batteries incluses	0
Vitesse de rotation à vide	2400 - 7500 min ⁻¹
Ø disque	98 mm
Rayon	2,5 mm

Tension de la batterie	18 V
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Emballage	Mallette de transport
Type de produit	Ebavureuses et chanfreineuses

Accessoires

Jeu de vis de serrage pour affleureuse Type 3135007600	078139 3135007600
Jeu de plaquettes Type 6430200201	078138 6430200201
Jeu de plaquettes Type 6430200101	078138 6430200101
Galet de guidage Type 6430300101	078136 6430300101