



Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie, 12,0 V, Type: M12SLED



Données de commande

N° commande	073210 M12SLED
-------------	----------------

GTIN	
------	--

Classe d'article	07A
------------------	-----

Description

Exécution:

Lampes robustes à batterie li-ion de forte luminosité Lampe à main avec 2 niveaux d'éclairage. Portée jusqu'à 650 mètres.

Projecteur à main à LED 12 V avec **technologie TRUEVIEW™**.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Adapté(s) pour:

Batteries 12 V MB12 Milwaukee.

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	0
Durée d'éclairage	8 h
Indice de protection IP	IP 54
Zone ATEX	aucune
Référence fabricant	M12SLED-0
Flux lumineux	750 lm
Type de batterie	Lithium-ion
Tension de la batterie	12 V
Flux lumineux niveau 2	400 lm
Portée	650 m
Attribut des noms de produit	12,0 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Type de produit	Lampes de travail

Accessoires

Li-Ion Système M12B4 Type de batterie MB12	073815 MB12
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Kit de base batterie Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB12	073814 MB12
Chargeur de batterie Type M1218SC	073840 M1218SC
Li-Ion Système M12B6 Type de batterie MB12	073829 MB12