

**Garant**
**XOMU146715ZZER, HB4030, Type: ST1400**


## Données de commande

N° commande	213040 ST1400
GTIN	4062406267124
Classe d'article	21A

## Description

### Exécution:

Concept de plaquette **innovant** grâce aux plaquettes **double face** à 3 arêtes (2×3 arêtes).  
Nuances de coupe **performantes** pour une **rentabilité** particulièrement élevée.

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Rayon de programmation pour  $a_{p,max}$ : 3 mm

Avance  $f_z$  par dent: 1,3 mm

## Description technique

Type	ST1400
Avance $f_z$ par dent	1,3 mm
Rayon d'angle	1,5 mm
Code ISO plaquette	XOMU146715ZZER
Nuance	HB4030
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe recommandée $a_{p,max}$	1,3 mm

Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	3 mm
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	3 mm
Nombre de changements/dents	6
Revêtement	TiCn-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	240 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	220 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		