

Garant**Appareil de base pour étau autocentrant Xtric, Type: 80SS5****Données de commande**

N° commande	363000 80SS5
GTIN	4062406338817
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

- **Excellente accessibilité et parfaitement symétrique.**
- **Entièrement trempé et face inférieure fraisée avec précision.**
- **Etau pour serrage de pièces brutes et finies avec retrait minimum des mors/de la pièce.**
- **Système génial de changement des mors sans outil.**
- **Force de serrage jusqu'à 25 kN avec couple de 90 Nm.**
- **Commande rapide et intuitive.**
- **Précision de répétabilité <0,01 mm.**
- **Graduations pour le prépositionnement des modules de serrage.**
- **Ecrou de broche avec ou sans fonction d'oscillation.**
- **Bord de serrage pour brides de serrage.**
- **Réglage central à l'aide d'une clé à ergots.**

Utilisation:

Idéal pour l'usinage sur 5 faces. Serrage centré.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 363010 – 363045.

Livraison:

5x Xtric 363000.

Description technique

Plage de serrage S1	0 - 76 mm
Hauteur H	40 mm

B	80 mm
Code couleur pour accessoires adaptés	Xtric 80
Couple maximal	85 Nm
Force de serrage maximale	25 kN
Poids	3,2 kg
Plage de serrage S2	74 - 144 mm
Dim. ouvertures de clés	5 mm
Dim. ouvertures de clés	10 mm
L	170 mm
Rainure longitudinale	20 mm
Série	Xtric
Mesure étalon face inférieure	52 mm
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Appareil de base pour étau autocentrant Xtric Type 80S	363000 80S
Palier de broche complet Type 80/170	363008 80/170
Mors rapporté standard Pour type 80	363010 80
Mors rapporté standard revêtu Pour type 80	363014 80
Mors rapporté pour système LANG Pour type 80	363018 80
Mors rapporté revêtu pour système LANG Pour type 80	363022 80
Mors rapporté standard à largeur réduite Pour type 40C	363026 40C
Mors rapporté à largeur réduite pour système LANG Pour type 40C	363030 40C
Mors doux rapporté Type 120A	363034 120A
Mors doux rapporté Type 120S	363034 120S
Paire de cales parallèles magnétique Hauteur 10 mm	363075 10
Paire de cales parallèles magnétique Hauteur 15 mm	363075 15

Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 20 mm	363075 20
Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 20C mm	363075 20C
Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 22 mm	363075 22
Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 22C mm	363075 22C
Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 5 mm	363075 5
Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 7 mm	363075 7
Plaque d'adaptation pour étau autocentrant Type ZS / pour Ø plot de serrage 120 mm	363080 120
Ecrou de broche fixe à droite Type 80	363097 80
Ecrou de broche oscillant à gauche Type 80	363098 80
Ecrou de broche oscillant à droite Type 80	363099 80
Jeu de barres de positionnement et de rails de serrage Xtric Type 80	363102 80
Clé dynamométriqueavec cliquet réversible Couple maximal 120 Nm	656050 120