

**Garant**

## Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM Type C 6GX, TiN, M: M12



### Données de commande

N° commande	139190 M12
GTIN	4045197509390
Classe d'article	11H

### Description

#### Exécution:

**DIN 2174** ( $\approx$  DIN 371  $\leq$  M10;  $\approx$  DIN 376  $\geq$  M12). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.

**Classe de tolérance:** ISO 3X / 6GX = surcoté de 0,02 – 0,04 mm.

La **forme polygonale novatrice** permet un vaste éventail d'utilisations. La **structure de couche multifonction** atteint une **durée de vie maximale**, même pour les **matériaux très résistants**.

#### Utilisation:

Pour pièces à galvaniser ou matériaux se rétractant légèrement lors de la trempe.

Classe de tolérance: ISO 3X 6GX

Pas de filetage: 1,75 mm

Longueur totale L: 110 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 9 mm

Carré corps □: 7 mm

Ø perçage avec valeur indicative: 11,2 mm

### Description technique

Pas de filetage	1,75 mm
Nombre de dents Z	5
Nombre de goujures	5
Filetage Ø	12 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	9 mm
Carré corps □	7 mm

Longueur totale L	110 mm
Ø perçage avec valeur indicative	11,2 mm
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Profondeur de filetage	36 mm
Taille de filetage	M12
Revêtement	TiN
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E PM
Norme	DIN 2174
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	à droite
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Tarauts à refouler