

**Garant**
**Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM, TiN, MF: 12X1**

**Données de commande**

N° commande	139265 12X1
GTIN	4045197509550
Classe d'article	11H

**Description**
**Exécution:**

**DIN 2174** (≈ DIN 374). **Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.**

La **forme polygonale novatrice** permet un vaste éventail d'utilisations. La **structure de couche multifonction** atteint une **durée de vie maximale**, même pour les **matériaux très résistants**.

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 1 mm

Longueur totale L: 100 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 9 mm

Carré corps □: 7 mm

Ø perçage avec valeur indicative: 11,55 mm

**Description technique**

Nombre de goujures	6
Nombre de dents Z	6
Filetage Ø	12 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	9 mm
Carré corps □	7 mm
Longueur totale L	100 mm
Ø perçage avec valeur indicative	11,55 mm
Profondeur de filetage	36 mm

Pas de filetage	1 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Taille de filetage	M12×1
Revêtement	TiN
Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E PM
Norme	DIN 2174
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	à droite
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Tarauts à refouler