

Garant**Rail de base pour dispositif de montage d'outils, Type: 200****Données de commande**

N° commande	358565 200
GTIN	4062406343545
Classe d'article	31P

Description**Exécution:**

Système modulaire composé de rails de base, de modules d'outils flexibles pour blocage au niveau des rails de base et système de réglage/mesure en hauteur.

Tous les composants sont en aluminium anodisé de haute qualité.

Avantage(s):

- **Poste de travail propre et ordonné – Tous les dispositifs de montage se trouvent en un seul endroit.**
- **Modulaire – Rail de base extensible à tout moment par montage direct.**
- **Flexible – Deux modules d'outils différents (fixes ou pivotants).**
- **Maniement rapide et aisé – Levier de blocage sur les modules d'outils, déplacement du dispositif de réglage sur le rail de base.**
- **Perforations GARANT Easyfix à l'arrière du rail de base – Fixation de possibilités de rangement directement sur le dispositif de montage.**
- **Fixation 100% solide et sûre du porte-outils – Pas d'oscillations, protection du cône du porte-outils.**

Utilisation:

- **Montage/démontage de tous les accessoires d'un porte-outils.**
- **Utilisation/copie des longueurs d'outil existantes.**
- **Mesure de la longueur d'outil.**
- **Rangement de petites pièces via GARANT Easyfix.**

Livraison:

1× montage mural Easyfix 955825 2, équerre de montage avec couvercle pour fixation du rail de base, par ex. sur un établi.

Accessoire(s):

Modules d'outils 358575 et 358580, réglage en hauteur 358585.

Longueur: 200 mm

Largeur: 40 mm

Hauteur: 160 mm

Description technique

Hauteur	160 mm
Largeur	40 mm
Longueur	200 mm
Matière	Aluminium
Type de produit	Rails de guidage