

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9740, Type: INOX**

## Données de commande

N° commande	213070 INOX
GTIN	4062406355470
Classe d'article	21A

## Description

**Exécution:**

**Plaquettes double face** à 2 arêtes. Des substrats performants et des géométries de coupe novatrices garantissent des résultats de fabrication optimaux.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$ .

## Description technique

Type	INOX
Avance $f_z$ par dent	0,8 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Epaisseur plaquette S	3.97 mm
Code ISO plaquette	ANGX 10T308ZEER
Nuance	HB9740
Type d'outils	Carbure

Profondeur de coupe recommandée $a_{p\ max}$	0,8 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	1 mm
Rayon de programmation pour $a_{p\ max}$	1,6 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
Air	adaptée		