

Garant
ANGX 10T308ZEER, HB9540, Type: ST1400


Données de commande

N° commande	213066 ST1400
GTIN	4062406355456
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

Plaquettes double face à 2 arêtes. Des substrats performants et des géométries de coupe novatrices garantissent des résultats de fabrication optimaux.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$

Rayon de programmation pour $a_{p \max}$: 1,6 mm

Avance f_z par dent: 0,9 mm

Epaisseur plaquette S: 3.97 mm

Description technique

Type	ST1400
Avance f_z par dent	0,9 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Epaisseur plaquette S	3.97 mm
Code ISO plaquette	ANGX 10T308ZEER

Nuance	HB9540
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe recommandée $a_{p\ max}$	0,8 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	1 mm
Rayon de programmation pour $a_{p\ max}$	1,6 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	260 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
Air	adaptée		