

Garant

Capuchons abrasifs (SiC), Grain 150, Ø de capuchon abrasif, -longueur, Forme: 1125L

**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 553328 1125L |
| GTIN | 4062406272098 |
| Classe d'article | 51E |

Description**Exécution:**

Carbure de silicium (SiC): idéal pour le travail du titane, de l'aluminium et de leurs alliages.

Utilisation:

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. **Ils sont rapidement et aisément interchangeables** (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

Remarque(s):

Compatibles uniquement avec les systèmes de porte-capuchons 553100.

Description technique

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Ø capuchon abrasif | 11 mm |
| Longueur capuchon abrasif | 25 mm |
| Forme | L |
| Vitesse de rotation recommandée | 20000 min ⁻¹ |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) |
| Abréviation de l'abrasif | SiC |
| Grain | 150 |
| Attribut des noms de produit | Grain 150 |
| Type de produit | Capuchons abrasifs |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-----------------|------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Carbure (HM) | adaptée | | |
| Ti | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Porte-capuchons Ø tête, longueur de tête, forme 1125L | 553100 1125L |
|---|--------------|