

**Garant**

**Capuchons abrasifs (SiC), Grain 150, Ø de capuchon abrasif, -longueur, Forme: 2140L**

**Données de commande**

N° commande	553328 2140L
GTIN	4062406272104
Classe d'article	51E

**Description****Exécution:**

**Carbure de silicium (SiC):** idéal pour le travail du titane, de l'aluminium et de leurs alliages.

**Utilisation:**

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. **Ils sont rapidement et aisément interchangeables** (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

**Remarque(s):**

Compatibles uniquement avec les systèmes de porte-capuchons 553100.

**Description technique**

Vitesse de rotation recommandée	9500 min <sup>-1</sup>
Forme	L
Ø capuchon abrasif	21 mm
Longueur capuchon abrasif	40 mm

Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif	SiC
Grain	150
Attribut des noms de produit	Grain 150
Type de produit	Capuchons abrasifs

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
Ti	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
à sec	adaptée		

### Accessoires

Porte-capuchons Ø tête, longueur de tête, forme 2140L	553100 2140L
-------------------------------------------------------	--------------