



Taraud machine HSS-E-PM Type B 6G, TiAlN, M: M3



Données de commande

N° commande	132725 M3
GTIN	4045197649034
Classe d'article	11H

Description

Exécution:

Affûtage GUN.

Guide d'entrée avec une rainure de lubrification, mais sans goujures.

Classe de tolérance: ISO 3 / 6G

Avantage(s):

Excellente stabilité, guidage optimal.

Utilisation:

Pour pièces galvanisées ou se rétractant légèrement lors de la trempe

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!

Produits plus récents recommandés: 132721-132724.

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E PM

Norme: DIN 371

Classe de tolérance: ISO 3 6G

Pas de filetage: 0,5 mm

Longueur totale L_{tot} : 56 mm

Ø queue: 3,5 mm

Ø perçage: 2,5 mm

Description technique

Ø perçage	2,5 mm
Filetage Ø	3 mm
Nombre de goujures	2
Nombre de dents Z	2

Ange d'attaque	50 degré
Pas de filetage	0,5 mm
Norme	DIN 371
Ø queue	3,5 mm
Longueur totale L _{tot}	56 mm
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Type d'outils	HSS E PM
Profondeur de filetage	9 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M3
Revêtement	TiAlN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Vert