


**Garant****Roue de polissage Nylon (ZA), fin, Ø tête x largeur de tête: 20X15mm****Données de commande**

N° commande	554908 20X15
GTIN	4062406272333
Classe d'article	51E

**Description****Exécution:**

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l'axe de l'outil. Ø tige 6 mm.

Nylon particulièrement résistant et finement structuré avec zirconium (ZA). **Idéal pour le travail de l'acier inoxydable.**

**Utilisation:**

Pour l'élimination de la poussière et de l'oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d'autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.

**Description technique**

Ø tête	20 mm
Vitesse de rotation recommandée	10000 min <sup>-1</sup>
Ø queue	6 mm
Vitesse de rotation max.	14000 min <sup>-1</sup>
Largeur tête	15 mm
Abréviation de l'abrasif	ZA
Comparaison grain	280
Degré de finesse	fin

Attribut des noms de produit	fin
Type de produit	Roue de polissage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		