

Garant**Outil de perçage et de tournage «4 en 1» 2,25×D, à droite, Ø DC: 16mm****Données de commande**

N° commande	268408 16
GTIN	4062406272968
Classe d'article	21X

Description**Exécution:**

Queue cylindrique **avec collerette**.

Utilisation:

1. Dressage de surfaces frontales.
2. Perçage (alésage et perçage dans la masse) – fond de perçage plan.
3. Tournage longitudinal intérieur.
4. Tournage longitudinal extérieur.

Remarque(s):

- Choisir les rayons d'angle et la taille de porte-outils aussi grands que possible.
- Tolérance d'alésage + 0,15 mm (en cas de perçage avec outil entraîné).
- Lors du perçage au-delà du Ø nominal, des résidus de matière subsistent.
- Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).

Description technique

Long. queue L _s	50 mm
Ø d ₂	25 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Long. utile L ₁	36 mm
Ø queue D _s	20 mm
Ø nom. D	16 mm
Plaquette adaptée	ZCMX 08..

Longueur de col L _A	43 mm
Série	"4 en 1"
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 42	269028 42
------------------------------------	-----------