



Lame de scie ruban 27×3830, Dents / pouce: 4/6H



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 173800 4/6H |
| GTIN | 4045197254405 |
| Classe d'article | 16F |

Description

Exécution:

RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: lame de scie ruban bimétal hautes performances avec ruban porteur en acier à ressorts à forte teneur en chrome et pointes de dents en acier HSS allié au cobalt (M42) (67 – 69 HRC). **Dureté extrême des pointes de dents, ruban porteur flexible.**

Utilisation:

Denture variable 0° – Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).

Denture variable 10° – Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).

Denture normale 0° – Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.

Denture normale 10° – Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.

Remarque(s):

Insertion d'une nouvelle lame : consultez notre manuel d'usinage GARANT 110010 disponible sur notre site Internet et nos pages d'informations.

Description technique

| | |
|-----------------|--------------------|
| Longueur | 3830 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Angle de coupe | 10 degré |
| Denture | Combi |
| Type d'outils | HSS Co 8 |
| Type de produit | Lame de scie ruban |