

**Garant****VBGW 160404 FN, MKD, Type d'arête de coupe: NL****Données de commande**

N° commande	266016 NL
GTIN	4062406275839
Classe d'article	21L

**Description****Exécution:**

**MCD** - Diamant monocristallin, arêtes de coupe découpées au laser. Préparation d'arête pour métaux non ferreux à copeaux longs.

**Utilisation:**

Pour la super finition pour des surfaces optimales.

**Recommandation(s):**

Pour des résultats optimaux, utilisez le système GARANT Master eco. Il est également possible d'utiliser tous les porte-outils et barres d'alésage ISO adaptés.

**Description technique**

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	MKD
Nombre de changements/dents	1
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 1600 m/min

Condition de coupe	Continue
Type d'arête de coupe	NL
Revêtement	non revêtu
Avance f	0,005 - 0,1 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Code ISO plaquette	VBGW 160404 FN
Type d'outils	MKD
Tolérance	G
Attribut des noms de produit	MKD
Possibilité de réaffûtage	oui
Type de produit	Plaquette pour tournage