

Garant
Cliquet emboîtable réversible, Type-Carré d'entraînement: 2-1/2pouce

Données de commande

N° commande	657582 2-1/2
GTIN	4062406277307
Classe d'article	61E

Description
Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.

Cliquet emboîtable réversible, très compact, avec éjecteur.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Données d'utilisation:
Légende du schéma et de la formule:

L_1 = longueur de levier sans embout

L_2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

L_3 = longueur de levier avec mesure étalon usine

L_4 = mesure étalon de l'embout

L = longueur totale de l'outil

T_1 = couple à régler

T_2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l'outil de réglage (voir certificat d'étalonnage/manuel d'instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!

Autres embouts avec emmanchement carré 22×28 mm disponibles sur demande.

Description technique

Emmanchement	14×18 mm
Mesure étalon S	34 mm
Hauteur h	20,5 mm
Largeur b	39 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Capacité de charge max.	340 Nm
Nombre de dents	48
Outil interchangeable	Embout
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Cliquet réversible	oui
Cliquet avec éjecteur	oui
Type de produit	Cliquets