

 Atlas Copco**Meuleuse d'angle pneumatique, Type: G2511-125****Données de commande**

N° commande	079312 G2511-125
GTIN	7322590042868
Classe d'article	03R

Description**Exécution:**

Meuleuse d'angle puissante, dont la vitesse de rotation de travail ne diminue que légèrement, même en charge. Le démarreur de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle. Meuleuse d'angle une main ergonomique avec carter composite et raccord réglable en longueur pour un accès aisé dans des endroits confinés, blocage de broche et réglage rapide du capot de protection. **Filetage M14.**

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Poids	1,77 kg
Référence fabricant	G2511-125
Vibrations maximales suivant EN	6,5 m/s ²

Quantité maximale d'air absorbé	1020 l/min
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	13 mm
Ø disque max.	125 mm
Puissance de décharge	900 W
Niveau sonore	84 dB(A)
Vitesse de rotation max.	12000 min ⁻¹
Raccord pneumatique	3/8 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Meuleuses d'angle