

**Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN, vaporisé, M: M6****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 130990 M6 |
| GTIN | 4062406281250 |
| Classe d'article | 12H |

Description**Exécution:**

Avec queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

Utilisation avec le type d'alésage: jusqu'à 1,5xD pour les trous débouchants

Norme: Norme usine

Norme de filetage: DIN 13

Entrée: ZA

Sens de la coupe: à droite

Type d'outil de filetage: Hand tap 1-8

Pas de filetage: 1 mm

Longueur totale L: 37 mm

Longueur de coupe L_c : 16 mm

Ø de détalonnage D_1 : 4,5 mm

Ø perçage: 5 mm

Description technique

| | |
|--------------------------|--------------|
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Pas de filetage | 1 mm |
| Ø perçage | 5 mm |
| Type d'outil de filetage | Hand tap 1-8 |
| Entrée | ZA |

| | |
|------------------------------------|---|
| Sens de la coupe | à droite |
| Norme | Norme usine |
| Pour filetages | M6 |
| Longueur totale L | 37 mm |
| Longueur de coupe L_c | 16 mm |
| \varnothing de détalonnage D_1 | 4,5 mm |
| Revêtement | vaporisé |
| Type de filetage | M |
| Type d'outils | HSS |
| Classe de tolérance | ISO 2 6H |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants |
| Type de produit | Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|-------|----------|
| Alu Plastiques | moyennement adaptée | | |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | | |
| INOX < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | | |
| Huile | adaptée | | |