

**Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN, vaporisé, M: M5****Données de commande**

N° commande	130990 M5
GTIN	4062406281243
Classe d'article	12H

Description**Exécution:**

Avec queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

Utilisation avec le type d'alésage: jusqu'à 1,5xD pour les trous débouchants

Norme: Norme usine

Norme de filetage: DIN 13

Entrée: ZA

Sens de la coupe: à droite

Type d'outil de filetage: Hand tap 1-8

Pas de filetage: 0,8 mm

Longueur totale L: 34 mm

Ø perçage: 4,2 mm

Description technique

Norme de filetage	DIN 13
Ø perçage	4,2 mm
Pas de filetage	0,8 mm
Sens de la coupe	à droite
Entrée	ZA
Norme	Norme usine
Type d'outil de filetage	Hand tap 1-8

Pour filetages	M5
Longueur totale L	34 mm
Revêtement	vaporisé
Type de filetage	M
Type d'outils	HSS
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Angle de flanc	60 degré
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Type de produit	Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		