

**Alésoir conique 1:50, non revêtu, Ø nom. DC: 4mm****Données de commande**

N° commande	161200 4
GTIN	4045197088901
Classe d'article	120

Description**Exécution:**

Arêtes à conicité croissante (1 mm sur 50 mm de long).

Réf. 1,2 – 2,5 – **Goujures droites. Type A.**

Réf. 3 – 25 – **Rainure hélicoïdale. Type B.**

Utilisation:

Pour l'alésage manuel de trous coniques pour goupilles coniques suivant ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Recommandation(s):

Utiliser le foret conique 116310 pour la réalisation du trou initial.

Description technique

Ø max. D ₂	5,26 mm
Ø nom. D _c	4 mm
Ø min. D ₃	3,9 mm
Carré corps □	4 mm
Longueur totale L	93 mm
Longueur de coupe L _c	68 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 9
Rapport conique	1:50

Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Embouts Philips

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Huile	moyennement adaptée		
à sec	moyennement adaptée		