

**Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN, vaporisé, M: M4****Données de commande**

N° commande	130990 M4
GTIN	4062406281236
Classe d'article	12H

**Description****Exécution:**

Avec queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

**Utilisation:**

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

Utilisation avec le type d'alésage: jusqu'à 1,5xD pour les trous débouchants

Norme: Norme usine

Norme de filetage: DIN 13

Entrée: ZA

Sens de la coupe: à droite

Type d'outil de filetage: Hand tap 1-8

Pas de filetage: 0,7 mm

Longueur totale L: 34 mm

Ø perçage: 3,3 mm

**Description technique**

Norme de filetage	DIN 13
Pas de filetage	0,7 mm
Ø perçage	3,3 mm
Type d'outil de filetage	Hand tap 1-8
Entrée	ZA
Norme	Norme usine
Sens de la coupe	à droite

Pour filetages	M4
Longueur totale L	34 mm
Revêtement	vaporisé
Type de filetage	M
Type d'outils	HSS
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Angle de flanc	60 degré
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Type de produit	Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		