

**Garant**
**RDHX 1003 MOTN, CBN925, Type: HART**


## Données de commande

N° commande	212248 HART
GTIN	4062406358624
Classe d'article	21A

## Description

### Exécution:

**Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.**

Avec revêtement pour une détection optique de l'usure.

### Remarque(s):

Monter avec un couple de serrage de 3,0 Nm.

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.

Avance  $f_z$  par dent: 0,16 mm

Code ISO plaquette: RDHX 1003 MOTN

Type: CARB

## Description technique

Type	CARB
Code ISO plaquette	RDHX 1003 MOTN
Type d'outils	CBN
Nuance	CBN925

Avance $f_z$ par dent	0,16 mm
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée	350 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	300 m/min	H
Acier < 67 HRC	adaptée	300 m/min	H
Fonte GG(G)	adaptée	500 m/min	K
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		